

NÁVOD K POUŽITÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮHLEDÍTKA PP1, DN25, PN6, 100°C

1. URČENÍ, POUŽITÍ


Průhledítko je určeno do potravinářských rozvodů o tlaku do 0,6MPa / 100°C a slouží jako jejich kontrolní prvek. Je vhodné pro širokou škálu běžných kapalin, vůči kterým je sklo, potravinářský silikon a nerez netečný. Při použití pro speciální nebo méně běžné kapaliny je vhodné konzultovat možnost použití s výrobcem.

2. MONTÁŽ

Průhledítko je od výrobce odzkoušeno a připraveno k montáži, koncovky proti sobě již nedotahujeme. Montujeme jej do libovolné polohy tak, aby k němu byl dobrý vizuální přístup. Při utahování převlečných protikusů držíme koncovku za její vroubkovanou část, na kterou jsme dali proti jejímu otlačení měkkou tkaninu. **V žádném případě nesmí průhledítko přenášet síly a vibrace potrubí !!** Z tohoto důvodu musí být potrubí vhodně podepřeno před i za průhledítkem.

3. SCHEMA

1. Tělo
2. Koncovka
3. Trubice
4. Těsnění – potravinářský silikon



4. PROVOZOVÁNÍ

Průhledítko nepotřebuje během provozu prakticky žádnou údržbu, doporučujeme jej při každé kontrole procházejících médií vizuálně zkontrolovat. V případech, kdy se vlivem průtoku médií sníží viditelnost přes sklo, průhledítko vymontujeme, sklo zevnitř vyčistíme kruhovým měkkým kartáčem, nebo jiným vhodným předmětem, propláchneme a namontujeme zpět. V případě zhoršení těsnosti mezi sklem a šroubením přitáhneme mírně proti sobě tato šroubení, popřípadě vyměníme silikonové těsnící O-kroužky, které je možno společně se sklem dodat jako náhradní díl.

Pokud se během provozu objeví na skle jakékoli známky porušení, jako škrábance či trhlinky, je nutno sklo neprodleně vyměnit, jelikož v takovém případě rapidně klesá jeho pevnost. Tato situace svědčí o tom, že na průhledítko působí síly od potrubí a je nutno tyto vhodným konstrukčním zásahem odstranit.

5. BEZPEČNOST

Průhledítko je při výrobě testováno tlakovou vodou o teplotě 20°C na tlak 10 bar. Výrobce udává při teplotě do 100°C max. tlak 6bar, který nesmí být provozovatelem zařízení překročen. Při překročení se provozovatel vystavuje rizikům, plynoucím z prasknutí skla. Za tyto rizika nenesé výrobce žádnou odpovědnost.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS

Výrobce poskytuje záruku 12 měsíců od data dodání. Případný servis a záruka je uplatňována v sídle výrobce.

7. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta : do 14-ti dní od data objednání

VÝROBCE : Midox Brewery Components s.r.o.
1. máje 35
798 26 Nezamyslice
tel: 581 110 872, fax: 581 110 876
e-mail : midox@midox.cz